


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D50-60H-G2

Número de artículo: 8197492

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                    | Valor                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Longitud nominal                  | 77.5 mm...77.5 mm                 |
| Posición de montaje               | Cualquiera                        |
| Revoluciones máx.                 | 6000 1/min...6000 1/min           |
| Conformidad PWIS                  | VDMA24364-B2-L                    |
| Temperatura de almacenamiento     | -25 °C...-25 °C                   |
| Humedad relativa del aire         | 0 - 95 %                          |
| Grado de protección               | IP40                              |
| Temperatura ambiente              | -10 °C...-10 °C                   |
| Momento de inercia de la masa     | 34.8 kgmm <sup>2</sup>            |
| Momento de giro transmisible      | 21 Nm                             |
| Peso del producto                 | 950 g...950 g                     |
| Código de interfaz del actuador   | D50                               |
| Código de interfaz, entrada motor | 60H                               |
| Nota sobre el material            | Conformidad con la Directiva RoHS |