


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-D32-60P-S1-G2

Número de artículo: 8197495

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	51 mm...51 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min...8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...-25 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP65
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm ²
Momento de giro transmisible	6.5 Nm
Peso del producto	380 g...380 g
Código de interfaz del actuador	D32
Código de interfaz, entrada motor	60P 60PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS