

# Actuador de émbolo DFPK-75-20-S-T32-V4

Número de artículo: 8198978

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del actuador	75
Carrera	20 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Detección de posición	Con display mecánico
Función de control	Abierta mediante la fuerza del muelle, normalmente abierta
Presión de funcionamiento	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-10 °C...60 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	2539 g
Conexión neumática	Rosca interior G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Fundición de acero
Material de las juntas	FPM
Material del cuerpo	Fundición de acero
Código de material del cuerpo	1.4408
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación