

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-L38-70GA-G2

Número de artículo: 8199483

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	42.5 mm...42.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	8000 1/min...8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...-25 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...-10 °C
Momento de inercia de la masa	4 kgmm ²
Momento de giro transmisible	4.4 Nm
Peso del producto	598 g...598 g
Código de interfaz del actuador	L38
Código de interfaz, entrada motor	70GA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS