

# Tapa de dedos de sujeción HAMA-GA-B33-40-2-S-40-BU

Número de artículo: 8203480

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Diámetro mínimo que se va a sujetar	30 mm
Diámetro máximo que se va a sujetar	55 mm
Carrera de trabajo	0 mm...55 mm
Número de dedos de sujeción	2
Forma constructiva	para pinza Unión por forma Por fricción
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso del producto	68 g
Color	Azul
Dureza Shore	A 40 +5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de los dedos de sujeción	VMQ (silicona), antiestático