

# Acoplamiento EAMC-56-58-20-25-U

Número de artículo: 8203734

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	20 mm
Diámetro de acogida 2	25 mm
Tamaño	56
Longitud nominal	58 mm...58 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	5500 1/min...5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...-25 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 °C...-25 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	75 Nm
Peso del producto	275 g...275 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS