


# Unidad de guía FEN-12/16-40-GF

Número de artículo: 8204041

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	12/16
Carrera	40 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía deslizante
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de desplazamiento	15 N
Masa móvil	209 g
Peso del producto	538 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado