

# Unidad de guía FEN-20-200-GF

Número de artículo: 8204050

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                | Valor  |
|-------------------------------|--|
| Tamaño                        | 20   |
| Carrera                       | 200 mm   |
| Posición de montaje           | Cualquiera   |
| Guía                          | Guía deslizante                                    |
| Forma constructiva            | Guía   |
| Protección antideflagrante    | Tener en cuenta la advertencia en la certificación |
| Conformidad PWIS              | VDMA24364-B2-L                                     |
| Temperatura ambiente          | -20 °C...80 °C                                     |
| Fuerza de desplazamiento      | 15 N   |
| Masa móvil                    | 509 g  |
| Peso del producto             | 1113 g   |
| Tipo de fijación              | Con rosca interior                                 |
| Nota sobre el material        | Conformidad con la Directiva RoHS                  |
| Material del elemento de guía | Acero de alta aleación                             |
| Material del cuerpo           | Aleación forjada de aluminio anodizado             |
| Material de la placa de yugo  | Aleación forjada de aluminio anodizado             |