


Unidad de guía FENG-40-500-GF

Número de artículo: 8204075

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	40
Carrera	500 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía deslizante
Forma constructiva	Guía
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...80 °C
Fuerza de desplazamiento	30 N
Masa móvil	2332 g
Peso del producto	4030 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del elemento de guía	Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado