


# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-X48-87A

Número de artículo: 8210061

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Cualquiera
Revoluciones máx.	6000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de giro transmisible	17 Nm
Peso del producto	808 g
Código de interfaz del actuador	X48
Código de interfaz, entrada motor	87A
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS