


# Amplificador de presión PBPA-63-D-A

Número de artículo: 8210532

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro del émbolo	63 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Multiplicador de presión de dos émbolos
Indicador de presión	Preparado para G1/8
Presión de salida 2	0.4 MPa...2 MPa 4 bar...20 bar 58 psi...290 psi
Presión de funcionamiento	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar 29 psi...145 psi
Presión de entrada 1	2 bar...10 bar
Presión de entrada 1 MPa	0.2 MPa...1 MPa
Presión de entrada 1 psi	29 psi...145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Funcionamiento con lubricación imposible
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	5 °C...60 °C
Temperatura ambiente	5 °C...60 °C
Peso del producto	3050 g
Tipo de fijación	Con rosca interior
Conexión neumática 1	G3/8
Conexión neumática 2	G3/8
Conexión neumática 3	G1/4
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS