

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-C42-8-68C-S5

Número de artículo: 8216587

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	53 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm ²
Momento de giro transmisible	6.5 Nm
Peso del producto	800 g
Código de interfaz del actuador	C42-6
Código de interfaz, entrada motor	78CB
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS