

Conjunto paralelo EAMM-U-60-C42-8-68C-91-S5

Número de artículo: 8216597

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	27.6 kgmm ²
Momento de giro transmisible	3 Nm
Peso del producto	1640 g
Código de interfaz del actuador	C42-8
Código de interfaz, entrada motor	68C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS