

# Conjunto paralelo EAMM-U-60-C50-10-68C-91-S5

Número de artículo: 8216598

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	60
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	27.7 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	3 Nm
Peso del producto	1890 g
Código de interfaz del actuador	C50-10
Código de interfaz, entrada motor	68C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS