

# Conjunto paralelo EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Número de artículo: 8216599

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	86
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	174 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	9.5 Nm
Peso del producto	2990 g
Código de interfaz del actuador	C50-10
Código de interfaz, entrada motor	88C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS