

Conjunto paralelo EAMM-U-86-C68-16-88C-102-S5

Número de artículo: 8216601

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tamaño | 86 |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Relación de reducción | 1:1 |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 100 % |
| Grado de protección | IP69K |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 172.8 kgmm ² |
| Momento de giro transmisible | 9.5 Nm |
| Peso del producto | 4560 g |
| Código de interfaz del actuador | C68-16 |
| Código de interfaz, entrada motor | 88C |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |