

Conjunto paralelo EAMM-U-110-C80-19-108C-120-S5

Número de artículo: 8216604

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	110
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	794.1 kgmm ²
Momento de giro transmisible	25 Nm
Peso del producto	7200 g
Código de interfaz del actuador	C80-19
Código de interfaz, entrada motor	108C
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS