

Cilindro redondo DPRA-N-1 1/16"-4-ME-N

Número de artículo: 8217843

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Carrera | 4 in |
| Diámetro del émbolo | 1 1/16" |
| Rosca del vástago | 5/16-24 UNF-2A |
| Amortiguación | Sin amortiguación |
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Extremo del vástago | Rosca exterior |
| Forma constructiva | Émbolo Vástago Camisa del cilindro |
| Detección de posición | Sin |
| Seguridad torsional/guía | Vástago redondo |
| Presión de funcionamiento | 9.99 psi...150 psi |
| Modo de funcionamiento | Doble efecto |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Temperatura ambiente | -40 °F...300 °F |
| Peso del producto | 0.54 lb |
| Conexión neumática | 1/8 NPT |
| Nota sobre el material | Conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de las juntas | NBR |
| Material del vástago | Acero inoxidable de alta aleación |
| Material de la camisa del cilindro | Acero inoxidable de alta aleación |