

Cilindro redondo DPRA-N-1 1/16"-0.5-NGP4-N

Número de artículo: 8217854

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	0.5 in
Diámetro del émbolo	1 1/16"
Rosca del vástago	5/16-24 UNF-2A
Amortiguación	Sin amortiguación
Posición de montaje	Cualquiera
Extremo del vástago	Rosca exterior
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa del cilindro
Detección de posición	Sin
Seguridad torsional/guía	Vástago redondo
Presión de funcionamiento	9.99 psi...150 psi
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-40 °F...300 °F
Peso del producto	0.32 lb
Conexión neumática	1/8 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la camisa del cilindro	Acero inoxidable de alta aleación