

# Conjunto de sujeción axial EAMM-A-C50-10-89CA-S5

Número de artículo: 8230182

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	64.2 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	8000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transmisible	12.5 Nm
Peso del producto	1290 g
Código de interfaz del actuador	C50-10
Código de interfaz, entrada motor	89CA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS