

Conjunto de sujeción axial EAMM-A-C80-19-120CA-S5

Número de artículo: 8230196

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	80 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	6500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	34.8 kgmm ²
Momento de giro transmisible	21 Nm
Peso del producto	3340 g
Código de interfaz del actuador	C80-19
Código de interfaz, entrada motor	120CA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS