


Conjunto de sujeción axial EAMM-A-C80-19-158CA-S5

Número de artículo: 8230201

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Longitud nominal	82 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Relación de reducción	1:1
Revoluciones máx.	5500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-25 °C...60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 100 %
Grado de protección	IP69K
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Momento de inercia de la masa	128 kgmm ²
Momento de giro transmisible	60 Nm
Peso del producto	4510 g
Código de interfaz del actuador	C80-19
Código de interfaz, entrada motor	158CA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS