


Cable
NEYM-F- -Q9
Número de artículo: 8242219

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Peso del producto	0.223 kg...6.69 kg
Margen de tensiones de servicio DC	0 V...850 V
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V...630 V
Carga admisible de corriente	17.8 A
Conexión a conductor protector	No disponible
Diámetro del cable	11.5 mm
Estructura de cable	$4 \times 1,5 \text{ mm}^2 + (2 \times 0,75 \text{ mm}^2) + (4 \times 0,14 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,2 \text{ mm}^2)$
Grado de protección	IP00
Temperatura ambiente	90 °C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	90 °C
Temperatura de almacenamiento	70 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-E
Color de la cubierta aislante del cable	Gris