

Accouplement EAMD-42-40-16-16X25

Code article: 5153079

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	16 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	40 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Moment d'inertie de masse	39 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm