Câble à connecteur femelle
KMYZ-4-5,0-B-EX

Code article: 550482

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classification maritime	voir certificat
Mode de fixation	Sur électrodistributeur avec vis centrale M2
Position de montage	indifférente
Poids du produit	62.5 g
Raccord électrique	Connecteur femelle coudé Câble forme carrée MSZB
Plage de tension de service CC	3 V...36 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	1 A
Résistance à la tension de choc	900 V
Raccordement du câble de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristiques des câbles	Standard
Composition du câble	2 x 0,35 mm²
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...50 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Matériau de gaine du câble	PVC
Matériau du boîtier	PA
Matériau des contacts à fiche	Bronze