


Bobine VACN-N-R4-1

Code article: 8104527

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode d'actionnement	électrique
Position de montage	Indifférente
Conforme à la norme	DESINA
Témoin d'état du signal	LED
Facteur de marche	100%
Classe d'isolation	F
Classe d'isolement du fil émaillé	H
Caractéristiques de bobine	24 V CC : 2,7 W
Degré d'encrassement	3
Fluctuations de tension admissibles	+/- 10 %
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Poids du produit	100 g
Raccord électrique 1, type de raccord	Connecteur mâle
Raccord électrique 1, connectique	M12x1 codage A selon EN 61076-2-101
Raccord électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Raccord électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis
Mode de fixation	Avec écrou moleté
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Matière plastique
Matériau de bobine	Résine thermdurcissable Cuivre Acier
Matériau d'enroulement	Cuivre