


# Plaque d'obturation VABB-P19-16-T

Code article: 8154656

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Dimension modulaire	16 mm
Principe d'étanchéité	souple
Pression de service	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Compatibilité avec le vide	oui
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Température du fluide	5 °C...50 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	5 °C...50 °C
Couple de serrage nominal	0.75 Nm
Poids du produit	14.9 g
Raccord électrique	Plug-in
Mode de fixation	Avec trou débouchant et vis
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	EPDM
Matériau du boîtier	PA66-GF30