

# Pointe de pipette jetable DHAP-20-TA1-P960S

Code article: 8160282

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur  |
|--|---|
| Volume                                 | 20 µl   |
| Taille de fût                          | 960   |
| Structure de construction              | Logement à pointes de pipette pour pointes de pipette 20...1000 µl à usage unique Festo   |
| Type d'emballage                       | Pile  |
| Charge microbienne                     | ATP: <math>2 \cdot 10^{-12}</math> mg/µl<br>ESB / EST : libre<br>DNA: <math>32</math> pg menschliche DNA<br>DNase : <math>5 \cdot 10^{-7}</math> Kunitz units/µl<br>Endotoxine : ≤ 0,001 EU/ml<br>RNase: <math>5 \cdot 10^{-9}</math> Kunitz units/µl |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 4 - Effets de corrosion particulièrement forts  |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-Zone III  |
| Température de stockage                | 5 °C...40 °C  |
| Note sur la température de stockage    | à court terme pour le transport dans l'emballage -25 ... 55 °C  |
| Humidité relative de l'air             | 10 - 90 %<br>sans condensation  |
| Conditions ambiantes                   | Pression atmosphérique 80 ... 106 kPa   |
| Température ambiante                   | 5 °C...40 °C  |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS   |
| Matériau de l'embout de pipette        | PP  |