

# Cartouche NPQX-D-PC10-T18-P10

Code article: 8184511

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                       | Valeur  |
|--|---|
| Taille   | Standard  |
| Diamètre nominal                                       | 2.5 mm  |
| Profondeur d'enfoncement du tuyau                      | 11.7 mm   |
| Type d'étanchéité sur le tourillon vissé               | sans joint d'étanchéité   |
| Position de montage                                    | horizontale   |
| Modèle   | forme droite  |
| Taille de fût  | 10  |
| Structure de construction                              | Principe Push-pull  |
| Pression de service                                    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi         |
| Fluide de service                                      | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaz inertes                 |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande         | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC                 | 3 - Effets de corrosion forts   |
| Conformité PWIS  | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Température ambiante                                   | -10 °C...60 °C  |
| Poids du produit                                       | 2 g   |
| Mode de fixation                                       | avec agrafe   |
| Raccord pneumatique 1                                  | Cartridge 10 mm   |
| Raccord pneumatique 2                                  | pour tuyau de Ø extérieur 1/8"  |
| Couleur de la bague de démontage                       | bleu  |
| Note sur le matériau                                   | Conforme à RoHS   |
| Matériau du boîtier                                    | Renforcé de polyamide   |