

Accouplement EAMC-42-50-8-16

Code article: 8186207

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	8 mm
Diamètre de logement 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	50 mm...50 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	6000 1/min...6000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...-25 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...-25 °C
Moment d'inertie de masse	34.8 kgmm ²
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	148 g...148 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS