

# Embase VABS-K2-10S-16-M5-P

Code article: 8186875

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                   | Valeur  |
|--|---|
| Taille   | 10  |
| Diamètre nominal                                   | 1.6 mm  |
| Taille du distributeur                             | 10 mm   |
| Raccordement fluide                                | Taroudage M5  |
| Position de montage                                | Indifférente  |
| Structure de construction                          | Sens de raccordement latéral  |
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs     | 1   |
| Sens d'écoulement                                  | Irréversible  |
| Fluide de service                                  | Fluides liquides<br>Fluides gazeux                                      |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande     | Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides |
| Classe de protection anticorrosion CRC             | 0 - Aucun effet de corrosion  |
| Conformité PWIS                                    | VDMA24364-Zone III  |
| Température de stockage                            | -20 °C...70 °C  |
| Aptitude alimentaire                               | voir Informations complémentaires sur les matériaux                     |
| Température du fluide                              | 0 °C...50 °C  |
| Température ambiante                               | 0 °C...50 °C  |
| Couple de serrage max. de fixation du distributeur | 0.2 Nm  |
| Couple de serrage max. du raccord                  | 1 Nm  |
| Couple de serrage max.                             | 0.6 Nm  |
| Poids du produit                                   | 20 g  |
| Type de fixation embase                            | Avec trou débouchant  |
| Mode de fixation distributeur                      | Avec taroudage  |
| Note sur le matériau                               | Conforme à RoHS   |
| Matériau d'embase                                  | PEEK  |