


Embase VABS-K3-16S-20-U14-P

Code article: 8187600

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	16
Diamètre nominal	2 mm
Taille du distributeur	16 mm
Raccordement fluide	Taroudage 1/4-28 UNF-2B
Position de montage	Indifférente
Structure de construction	Sens de raccordement latéral
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	1
Sens d'écoulement	Réversible
Fluide de service	Fluides liquides Fluides gazeux
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Tenir compte de la résistance des matériaux en contact avec les fluides
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-20 °C...70 °C
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température du fluide	0 °C...50 °C
Température ambiante	0 °C...50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.3 Nm
Couple de serrage max. du raccord	0.5 Nm
Couple de serrage max.	0.6 Nm
Poids du produit	9 g
Type de fixation embase	Avec trou débouchant
Mode de fixation distributeur	Avec taroudage
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau d'embase	PEEK