


Bouchon d'obturation NPQX-P-PC10

Code article: 8191749

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	Indifférente
Taille de fût	10
Pression de service	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar -14.5 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	1 g
Mode de fixation	avec agrafe
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du bouchon d'obturation	Polyamide renforcé
Matériau du joint torique	HNBR