

Languette de commutation EAPM-E24-60-SLS

Code article: 8197117

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Classe de protection anticorrosion CRC	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 1 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Les exceptions sont le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Poids du produit	32 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de languette de commutation	Acier