

Kit axial EAMM-A-L38-57A-G2

Code article: 8197461

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|-------------------------|
| Longueur nominale | 26 mm...26 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 8000 1/min...8000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...-25 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...-10 °C |
| Moment d'inertie de masse | 3.2 kgmm ² |
| Couple transmissible | 3.6 Nm |
| Poids du produit | 171 g...171 g |
| Code d'interface, actionneur | L38 |
| Code d'interface moteur In | 57 A |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |