


Kit axial EAMM-A-S48-60RA-G2

Code article: 8197474

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	50.5 mm...50.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	8000 1/min...8000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...-25 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...-10 °C
Moment d'inertie de masse	5.87 kgmm ²
Couple transmissible	12.5 Nm
Poids du produit	280 g...280 g
Code d'interface, actionneur	S48
Code d'interface moteur In	60RA
Note sur le matériau	Conforme à RoHS