

Kit axial EAMM-A-S95-120G

Code article: 8197476

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|------------------------------|-------------------------|
| Longueur nominale | 100.5 mm...100.5 mm |
| Position de montage | Indifférente |
| Vitesse de rotation max. | 5500 1/min...5500 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 °C...-25 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 °C...-10 °C |
| Moment d'inertie de masse | 128 kgmm ² |
| Couple transmissible | 75 Nm |
| Poids du produit | 4350 g...4350 g |
| Code d'interface, actionneur | S95 |
| Code d'interface moteur In | 120G |
| Note sur le matériau | Conforme à RoHS |