

# Kit axial EAMM-A-S95-80G

Code article: 8197478

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Longueur nominale	85.5 mm...85.5 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min...5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...-25 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 °C...-10 °C
Moment d'inertie de masse	128 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	75 Nm
Poids du produit	2920 g...2920 g
Code d'interface, actionneur	S95
Code d'interface moteur In	80G
Note sur le matériau	Conforme à RoHS