

# Kit axial EAMM-A-S62-100A-G3

Code article: 8197486

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur                  |
|------------------------------|-------------------------|
| Longueur nominale            | 80 mm...80 mm           |
| Position de montage          | Indifférente            |
| Vitesse de rotation max.     | 6000 1/min...6000 1/min |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-B2-L          |
| Température de stockage      | -25 °C...-25 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %                |
| Degré de protection          | IP40                    |
| Température ambiante         | -10 °C...-10 °C         |
| Moment d'inertie de masse    | 34.8 kgmm <sup>2</sup>  |
| Couple transmissible         | 21 Nm                   |
| Poids du produit             | 1250 g...1250 g         |
| Code d'interface, actionneur | S62                     |
| Code d'interface moteur In   | 100 A                   |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS         |