

# Actionneur à piston DFPK-46-17-T32-V4

Code article: 8198975

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques              | Valeur  |
|-------------------------------|---|
| Taille du servovérin          | 46  |
| Course                        | 17 mm   |
| Position de montage           | Indifférente  |
| Détection de position         | avec affichage mécanique                                |
| Fonction de commande          | Fermé par la force du ressort, NC                       |
| Pression de service           | 0.5 MPa...1 MPa<br>5 bar...10 bar<br>72.5 psi...145 psi |
| Fluide de service             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]              |
| Conformité PWIS               | VDMA24364-Zone III                                      |
| Température de stockage       | -10 °C...60 °C  |
| Degré de protection           | IP65<br>IP67  |
| Température ambiante          | 0 °C...60 °C  |
| Poids du produit              | 1298 g  |
| Raccord pneumatique           | Taroudage G1/8  |
| Note sur le matériau          | Conforme à RoHS   |
| Matériau du couvercle         | Acier allié moulé                                       |
| Matériau joints d'étanchéité  | FPM   |
| Matériau du boîtier           | Acier allié moulé                                       |
| Référence matériau du boîtier | 1.4408  |
| Matériau tige de piston       | Acier inoxydable fortement allié                        |