

Accouplement EAMC-56-58-20-25-U

Code article: 8203734

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre de logement 1	20 mm
Diamètre de logement 2	25 mm
Taille	56
Longueur nominale	58 mm...58 mm
Position de montage	Indifférente
Vitesse de rotation max.	5500 1/min...5500 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 °C...-25 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 °C...-25 °C
Moment d'inertie de masse	128 kgmm ²
Couple transmissible	75 Nm
Poids du produit	275 g...275 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS