


Ventouse OGVN-20-A-U-M5-F

Code article: 8204815

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	4.6 mm
Diamètre nominal	4 mm
Diamètre de ventouse	20 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	1.04 cm ³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Convient à la production de batteries avec des valeurs Cu/Zn/Ni réduites (F1a)
Température ambiante	10 °C...45 °C
Force de maintien à pression de service nominale	14.5 N
Poids du produit	3.7 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	Taraudage M5
Couleur	bleu/bleu clair
Dureté Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	PUR