

Suction cup with connector OGVM-30-A-N-RA

Code article: 8213232

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse avec raccord	9 mm
Rayon min. de pièce	25 mm
Diamètre nominal	4 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Volumes d'aspiration par ventouse	5.5 cm ³
Position des raccords	En haut
Position de montage	Indifférente
Forme de ventouse	Ronde, à soufflet, 1,5x
Pression de service	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Pression de service nominale	-60 kPa -0.6 bar -8.7 psi
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1/A2-L
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Force de maintien à pression de service nominale	37 N
Force transversale en pression de service nominale	31 N
Poids du produit	37 g
Mode de fixation	via raccord de vide
Raccord de vide	Adaptateur rectangulaire RA
Couleur	Noir
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau du tourillon vissé	Alliage d'aluminium corroyé
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau ventouse avec raccord	NBR