

Kit parallèle EAMM-U-86-C50-10-88C-102-S5

Code article: 8216599

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	86
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Degré de protection	IP69K
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	174 kgmm ²
Couple transmissible	9.5 Nm
Poids du produit	2990 g
Code d'interface, actionneur	C50-10
Code d'interface moteur In	88C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS