


Kit parallèle EAMM-U-145-C68-16-138C-188-S5

Code article: 8216603

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	145
Position de montage	Indifférente
Rapport de transmission	1:1
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 °C...60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 100 %
Degré de protection	IP69K
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Moment d'inertie de masse	2221 kgmm ²
Couple transmissible	50 Nm
Poids du produit	10600 g
Code d'interface, actionneur	C68-16
Code d'interface moteur In	138C
Note sur le matériau	Conforme à RoHS