

# Kit axial EAMM-A-C68-16-120CA-S5

Code article: 8230192

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques             | Valeur                 |
|------------------------------|------------------------|
| Longueur nominale            | 78.2 mm                |
| Position de montage          | Indifférente           |
| Rapport de transmission      | 1:1                    |
| Vitesse de rotation max.     | 6500 1/min             |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-Zone III     |
| Température de stockage      | -25 °C...60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 100 %              |
| Degré de protection          | IP69K                  |
| Température ambiante         | -10 °C...60 °C         |
| Moment d'inertie de masse    | 34.8 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple transmissible         | 21 Nm                  |
| Poids du produit             | 2510 g                 |
| Code d'interface, actionneur | C68-16                 |
| Code d'interface moteur In   | 120CA                  |
| Note sur le matériau         | Conforme à RoHS        |