

Cartridge NPQX-D-PC15-Q6-P10

Code article: 8246825

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	4 mm
Profondeur d'enfoncement du tuyau	15.2 mm
Type d'étanchéité sur le tourillon vissé	Joint torique
Position de montage	Indifférente
Modèle	forme droite
Taille de fût	10
Structure de construction	Principe Push-pull
Pression de service	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Pression de service sur la plage de température totale	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	2.057 g
Mode de fixation	avec agrafe
Raccord pneumatique 1	Cartridge 15 mm
Raccord pneumatique 2	pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm
Couleur de la bague de démontage	bleu
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Renforcé de polyamide
Matériau de la bague de démontage	POM
Matériau du joint torique	HNBR
Matériau du joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier inoxydable fortement allié