


Spojka KSE-19-24-D06-D11

Broj artikla: 184264

FESTO

za linearnu osovinu DGE



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Promjer 1 prihvata	6 mm
Promjer 2 prihvata	11 mm
Veličina	19
Položaj ugradnje	proizvoljno
Maks. brzina vrtnje	8.000 1/min
Moment tromosti mase	0,47 kgmm ²
Prenosivi okretni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	12 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno