



# Okrugli cilindar CRDSW-2 1/2"- -P-A

Broj artikla: 185387

FESTO

otporno na koroziju za beskontaktnu detekciju položaja, u kombi-izvedbi. S elastičnim prstenima za amortizaciju u krajnjim položajima. Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA. Tip koji se napušta. Isporuka do 2012.



Exemplary representation

## Tehnički podaci

| Svojstvo                              | Vrijednost                                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Hod                                   | 0,4 ... 20 "                                      |
| Promjer klipa                         | 2 1/2"                                            |
| Zasnovano na normi                    | ISO 6431                                          |
| Prigušivanje                          | P: elastični prigušni prsteni/ploče obostrano     |
| Pogonski tlak                         | 0,6 ... 10 bar                                    |
| Način funkcioniranja                  | dvoradno                                          |
| Pogonski medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]   |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja   | Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban) |
| Klasa korozione otpornosti KBK        | 4                                                 |
| Temperatura okoline                   | -20 ... 80 °C                                     |
| Teoretska sila kod 6 bara, uvlačenje  | 1.682 N                                           |
| Teoretska sila kod 6 bara, izvlačenje | 1.870 N                                           |
| Pneumatski priključak                 | NPT3/4-14                                         |
| Informacija o materijalu, poklopac    | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |
| Informacija o materijalu, brtve       | TPE-U(PU)                                         |
| Informacija o materijalu, kućište     | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |
| Informacija o materijalu, klipnjača   | visokolegirani čelik, nehrđajući                  |