


Osni kontroler SPC200/P04

Broj artikla: 187812

FESTO

za 1 ili 2 pneumatske osi, s priključkom za PROFIBUS DP.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Sastav uređaja	Bazna jedinica za 4 uložna modula Opskrba naponom Serijsko sučelje Slijepa ploča PROFIBUS priključenje
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Trajna čvrstoća na udarce prema DIN/IEC 68 dio 2-82	ispitano prema stupnju oštine 2
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 % ne kondenzira se
Mehanička zaštita	IP20 prema IEC 60529
Čvrstoća na vibracije prema DIN/IEC 68 dio 2-6	ispitano prema stupnju oštine 1
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C